



1171 Notre-Dame O.
Victoriaville, Qc
CANADA
G6P 7L1

Téléphone: (819) 751-0095 ou (800) 203-9421
Télécopieur: (819) 751-1292

Code à Barres Spécifications Importantes

Documentation :26/09/2008



Utilisez cette documentation pour le produit: LBC-02

Notre site Internet: [http:// www.symcod.com/](http://www.symcod.com/)

Programmeur analyste: Steve Bilodeau
Email: sbill@symcod.com

Spécifications pour le Code à Barres

- Vous devez utiliser la Symbologie 3 de 9 ou Code 128 (à moins que vous ayez l'option B+)
- La densité du Code à Barres doit se situer entre 15 et 19 mils (un mil est 1/1000 pouce)
- Le ratio doit être de 2 pour 1
- Notre décodeur ne tient pas compte du "checksum". Si vous avez besoin de plus de sécurité, vous pouvez ajouter un caractère de contrôle qui sera validé par votre logiciel
* Voir : documentation sur le checksum code 3 de 9 sur www.symcod.com
- Votre lecteur LBC-02 peut lire un maximum de 30 caractères. Cependant, pour une lecture optimale via la fente de lecture, le nombre de caractères du code ne devrait pas dépasser cinq.

Vos cartes doivent respecter l'exemple qui suit :

ZONE DE LECTURE DU LBC-02
VOTRE Code à Barres DOIT REMPLIR LA ZONE ROUGE

